



Produktmerkmale und Kenndaten

Bemessungsfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	230 V
Länge-Netto	186 mm
Breite-Netto	47 mm
Höhe-Netto	12 mm
Außendurchmesser	68 mm
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

Funk-Tasterkoppler zur Funkvernetzung mit einem LiveLink WiFi +RC Steuergerät. Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern. Potential der Tasterkoppler-Eingänge 230 V (gleicher Außenleiter der Versorgungsspannung des Tasterkopplers). Funktionen der Taster frei wählbar im Rahmen der Inbetriebnahme des LiveLink Steuergerätes: Touchdim-Funktion einer oder mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von programmierter Lichtszenen. Geeignet zur Installation hinter einen Installationstaster in Verbindung mit einer tiefen Hohlwanddose (min. 60 mm). Tasterkoppler erfordert einen Netzanschluss, die Taster werden über die dafür vorgesehenen Leitungen am Tasterkoppler angeschlossen. Maximale Leitungslänge an einem Eingang: 15 m. Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, Anschlussleistung 0,3 W, Zulässige Umgebungstemperatur (ta) - 20 °C - +45°C. Funk-Übertragungsstandard ZigBee 3.0 im 2,4 GHz ISM Band, IEEE 802.15.4 Kanäle 11-26, 0...5dBm.