



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	240 mm
<b>Breite-Netto</b>	50 mm
<b>Höhe-Netto</b>	34 mm
<b>Gewicht</b>	0,8 kg

### Ausschreibungstext

Externes Betriebsgerät für Altigo G2. 100 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66.