



Deckenheizkassetten

Deckenheizkassetten eignen sich zur rationellen Beheizung von Räumlichkeiten mit einer Deckenhöhe bis 15 m.

Einsatzbereiche: • Privathäuser, Werkstätten, Lagerhallen, Sporthallen, Kirchen, usw. Zulassungen: SEMCO	Typ	Wert
	Gehäuse EZ 106 – EZ 22231	RAL 9016
	Gehäuse EZ 336	Alu-Zinkblech
	Schutzklasse	IP 44
	Max. Temperatur am Heizelement: • EZ 106 – 115 • EZ 208 – 22231 • EZ 336	280 °C 300 °C 370 °C

EZ 106 - 115

Artikel-Nr.	Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe	Maße	Gewicht	EAN-Nr.
95002110	EZ 106	600	230	4,0	1000 x 50 x 150	3,7	5703466116739
95002112	EZ 111	1050	230	4,0	1500 x 50 x 150	5,4	5703466116746
95002114	EZ 115	1500	230	4,0	2000 x 50 x 150	7,8	5703466116753

EZ 208-22231

Artikel-Nr.	Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe	Maße	Gewicht	EAN-Nr.
95002090	EZ 208	800	230	8,0	682 x 64 x 282	5,8	5703466116630
95002094	EZ 212	1200	230	8,0	923 x 64 x 282	7,9	5703466116654
95002098	EZ 217	1700	230	8,0	1221 x 64 x 282	9,3	5703466116678
95002100	EZ 21731	1700	2 ~ 400	8,0	1221 x 64 x 282	9,3	5703466116685
95002102	EZ 222	2100	230	8,0	1520 x 64 x 282	11,9	5703466116692
95002104	EZ 22231	2100	2 ~ 400	8,0	1520 x 64 x 282	11,9	5703466116708

EZ 336

Artikel-Nr.	Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Deckenhöhe	Maße	Gewicht	EAN-Nr.
95002107	EZ 336	3600	3 ~ 400	15,0	1670 x 63 x 420	20,0	5703466175040