












Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	100 mm
Höhe-Netto	89 mm
Gewicht	0,5 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 07750 L75 7LV 03 7261000	
 07750 L75 11LV 03 7261300	
 07750 L150 7LV 03 7261600	
 07750 L150 11LV 03 7261900	
 07750 L225 7LV 03 7262200	
 07750 L225 11LV 03 7262500	
 07750 L450 7LV 03 7262800	
 07750 L450 11LV 03 7263100	
 07750 L300 11LV 03 7265200	
 07750 L300 7LV 03 7265500	
 07750 L300 7LV 03p40 7279600	



07750 L450 7LV 03p40
7279700



07750 L300 11LV 03p40
7279800



07750 L450 11LV 03p40
7279900

Ausschreibungstext

Geräteträger mit Modul zur Aufnahme eines schaltbaren Strahlers mit Euroadapter (System NORDIC). In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienensystem ist flexibel. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromführung in der Tragschiene. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 100 mm x 89 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.