



Produktmerkmale und Kenndaten

Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Länge-Netto	220 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	37 mm
Gewicht	0,5 kg

Ausschreibungstext

Externes Betriebsgerät für Altigo G2. 130 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66.