



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	737,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	0,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 A01KX/1500 p2 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 A01DSX/1500 p2 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang

	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	E05N Spannschloss m Karabiner 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	D01X p2 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	E03SKX p5 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07650 Ks 01 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm

	A01SKX/1500 p2 7270800	
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	
	A01SX/3000 p2 7271100	
	A01SX/5000 p2 7271200	
	07750 /07650 VD p16 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	07650 L-Connector 01 7508600	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	07650 T-Connector 01 7508900	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	07650 X-Connector 01 7509200	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	A01DSX/5000 p2 3662199	
	A01DSX/3000 p2 3661999	
	A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Einzeleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.