


**Produktmerkmale und Kenndaten**

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	1,8 kg

**Lieferbares Zubehör**

Material	Bezeichnung
	<b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b> 2342000
	<b>A01KX/1500 p2</b> 2230200
	<b>A01SX/1500 p2</b> 2230800
	<b>E03KX p5</b> 2342900
	<b>A01DSX/1500 p2</b> 2229700
	<b>E04 Gliederkette glvz (20m)</b> 2343400
	<b>E03SX p2</b> 2343300
	<b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b> 2343700
	<b>A01SX/1500</b> 2230700
	<b>A01KX/1500</b> 2230100

	<b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	<b>E03KX</b> 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	<b>E03SX</b> 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	<b>E05N Spannschloss m Karabiner</b> 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	<b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	<b>D01X p2</b> 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>D01X</b> 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen
	<b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>E03SKX p5</b> 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>07650 Ks 01</b> 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	

	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500 p2</b> 7270800	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b> 7270900	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b> 7271000	
	<b>A01SX/3000 p2</b> 7271100	
	<b>A01SX/5000 p2</b> 7271200	
	<b>07650 BL L225 01</b> 7258700	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm
	<b>07650 BL L187 01</b> 7258800	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm
	<b>07650 BL L150 01</b> 7258900	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL L112 01</b> 7259000	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm
	<b>07650 BL L75 01</b> 7259100	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm
	<b>07650 BL L37 01</b> 7259200	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm
	<b>07650 BL-M L112 01</b> 7219400	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M L37 01</b> 7219700	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M L75 01</b> 7220000	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm
	<b>07650 BL-M L187 01</b> 7220300	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M L150 01</b> 7220600	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M L225 01</b> 7223200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b> 7225000	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b> 7225100	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm

	<b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b> 7225200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b> 7225300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b> 7225400	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b> 7225500	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm
	<b>07750 /07650 VD p16</b> 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	<b>07650 L-Connector 01</b> 7508600	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	<b>07650 T-Connector 01</b> 7508900	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	<b>07650 X-Connector 01</b> 7509200	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	
	<b>07650 BL L5 01</b> 7688300	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 55 mm
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	
	<b>A01DSXOE/1500 p2</b> 7695200	
	<b>A01DSXOE/3000 p2</b> 7695300	
	<b>A01DSXOE/6000 p2</b> 7695400	
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b> 7784600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b> 7785900	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b> 7786000	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b> 7786100	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm

	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b> 7786200	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b> 7786300	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm
	<b>07650IP BL-M L112 01</b> 7787600	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M L37 01</b> 7787900	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M L75 01</b> 7788200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M L187 01</b> 7788500	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M L150 01</b> 7788800	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M L225 01</b> 7789200	Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm
	<b>07650IP Ks 01</b> 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	<b>07650IP BL L112 01</b> 7712000	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL L150 01</b> 7712300	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL L187 01</b> 7712600	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL L225 01</b> 7712900	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm
	<b>07650IP BL L37 01</b> 7713200	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm
	<b>07650IP BL L75 01</b> 7713500	Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm
	<b>A01DSX/5000 p2</b> 3662199	
	<b>A01DSX/3000 p2</b> 3661999	
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.

	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>07690VS 2,5<sup>2</sup> L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

**Ausschreibungstext**

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzeleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 4 Trennstecker zur elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werkseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.