



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	100 mm
Höhe-Netto	89 mm
Gewicht	0,5 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 07750 L75 7LV 05 7261100	
 07750 L75 11LV 05 7261400	
 07750 L150 7LV 05 7261700	
 07750 L150 11LV 05 7262000	
 07750 L225 7LV 05 7262300	
 07750 L225 11LV 05 7262600	
 07750 L450 7LV 05 7262900	
 07750 L450 11LV 05 7263200	
 07750 L300 7LV 05 7265600	
 07750 L300 7LV 05p40 7280000	
 07750 L450 7LV 05p40 7280100	



07750 L300 11LV 05p40
7280200



07750 L450 11LV 05p40
7280300

Ausschreibungstext

Geräteträger mit Modul zur Aufnahme eines schaltbaren Strahlers mit Euroadapter (System NORDIC). In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienensystem ist flexibel. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromführung in der Tragschiene. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 100 mm x 89 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.