



### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Leitungsquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Wieland GST/RST (TWW)
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	230 - 240 V
Schutzart	IP40
Schutzart Raumseitig	IP40
Länge-Netto	565 mm
Breite-Netto	50 mm
Höhe-Netto	87,50 mm
Gewicht	1,2 kg

### Ausschreibungstext

Zur Verwendung als Einzelmodul oder in einem Lichtband als Anfangsmodul. Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien. Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech. Mit integriertem Lichtmanagement Controller und Sensor LiveLink Slave. Oberfläche weiß beschichtet. Werkseitig verdrahtet mit 7 wärmebeständigen Einzelleitungen 2,5 mm<sup>2</sup>. Module werkzeuglos zu einem Lichtband zusammensteckbar, die elektrische Verbindung erfolgt dabei selbsttätig. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos.