



Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210004913-01

## Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL  
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel  
Auflösung: 550 TV-Linien  
Objektiv: 2,9 mm  
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal  
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA  
Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 95 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
CMC 612-03 AG	Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario	Anthrazitgrau	D 210004913-01

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

## Ersatzteile



Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 2

<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Artikelbeschreibung</b>	<b>Farbe/Material</b>	<b>KG</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210007074-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glashaube	Glasklar	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029922-00

Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 3



---

## Zeichnungen / Montage

---





Systemfreie Kamera 80  
für Siedle Vario  
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen