

LED-Rundkonverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17758010

LED-Rundkonverter 700 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikel-Nr.	17758010
Stand:	06.12.2021 17:11

Konfektionierung	ohne
Leistung	4,2-9 W
Ansteuerung	DALI-2
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Leistung	4,2 - 9 W
Maße	D x H: 56 x 25 mm

Eingangsspannung	AC: 220-240 V
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	700 mA
Schaltungsart	Reihenschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Breite	56 mm
Aufbauhöhe	25 mm