



Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 DG

200049032-01

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,9 mm
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 95 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
CMC 612-03 DG	Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario	Dunkelgrau-Glimmer	D 200049032-01

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile



Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... DG	Blendrahmen	Dunkelgrau-Glimmer	E	210007302-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glashaube	Glasklar	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029922-00

Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 DG

210006677

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe	Konformitätserklärung	1,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen