



Access-Kamera 80 für
Siedle Vario
ACM 670-03 W
200049014-01

Produktbeschreibung

Access-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,9 mm
Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal
2-stufige Heizung: integriert

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	32
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 58

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 670-03 W	Access-Kamera 80 für Siedle Vario	Weiß	F	200049014-01

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... W	Blendrahmen	Weiß	E	210007308-00
ACM 67x-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029836-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glashaube	Glasklar	E	200036408-00



Access-Kamera 80 für
Siedle Vario
ACM 670-03 W

210006670

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

Vario 611

Artikelbeschreibung

Dichtraumen Module

Farbe/Material

Grau

KG

E


Artikel-Nr.

210007484-00

Access-Kamera 80 für
Siedle Vario
ACM 670-03 W

210006670

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Access-Kamera 80 für
Siedle Vario
ACM 670-03 W

210006670

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 80	Produktinformation	953 kB	herunterladen
ACM 670-... Access Kamera-Modul	Konformitätserklärung	620 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen