



Produktbeschreibung	
VE 10 LSA Verbindungselement	
- für 38 Erdbeilaufdrähte	
- grün-gelber Erdungsleitung mit Kabelschuh, 500 mm	
- mit LSA-Kontakten	
- für Montagebügel MB	
- für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø	
- für 2 gleiche Massivleiter mit 0,4 bis 0,65 mm Ø	
- Isolierungsaußendurchmesser des Leiters 0,7 bis 1,6 mm	
- Isolierkörper aus PBT-Formmasse	
- Kontakte aus Messing, versilbert	

Merkmale	
Allgemein	
Klassifikation	Cat.3
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921666272
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	129,5
Breite mm	38,8
Höhe mm	21,3
Nettogewicht Stück kg	0,065
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	8
VPE Gewicht kg	0,587
VPE Abmessung Breite mm	125
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE Abmessung Tiefe mm	275
Referenzen	
Zubehörartikel	22000101, 221004, 221006, 221007, 27010310, 27010313, 2915610, 39200000