



Produktmerkmale und Kenndaten

Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Länge-Netto	178 mm
Breite-Netto	43 mm
Höhe-Netto	25 mm
Gewicht	0,3 kg

Ausschreibungstext

Externes Betriebsgerät für Invego. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66.