


Artikel-Nr. 88398174



, strukturweiß, rund. Stromschienenmontage, Deckenmontage Montageart: Stromschienenmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	88398174
Stand:	21.07.2021 23:21

Abstrahlwinkel	36 °
Lichtfarbe	4000 K
Farbe	strukturweiß
Material	Aluminium
Systemleistung	32 W
Ansteuerung	DALI
Spannung	230V AC 50Hz

Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Kopfverstellwinkel	180 °