



Produktmerkmale und Kenndaten

Schutzart	IP67
Schutzklasse	II
Länge-Netto	85 mm
Breite-Netto	39 mm
Höhe-Netto	19 mm
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

Externes Betriebsgerät für Invego. 10 W / 24V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP67.