

MIDLAND G15 Pro

Funkgerät mit 32 PMR446 Kanälen



- 32 PMR446 Kanäle (16+16 vorprogrammiert)
- Automatische Stromsparschaltung
- 50 CTCSS Kodierungstöne/ 105 DCS Kennungstöne
- Staub- & wasserfest nach IP67

Das **MIDLAND G15 Pro** ist ein professionelles Funkgerät, welches sich durch das ultrakompakte und robuste Design ideal für den Einsatz unterwegs eignet. Die hochwertige Technik befindet sich in einem robusten und widerstandsfähigen Gehäuse, sie gewährleistet zuverlässige Verbindungen und das Gerät kann mittels einer optionalen Software speziell für den Anwender programmiert werden. Das bedeutet, dass alle Tasten, Kanäle und Funktionen ganz leicht verwaltet werden können. Das robuste, kompakte Gerät wurde entwickelt, um auch dem härtesten Arbeitsalltag standzuhalten. Mit 32 Kanälen (16 PMR 446 und 16 mit CTCSS vorprogrammierte) ist das **MIDLAND G15 Pro** die ideale Lösung für professionelle Anwender, die mit dem gesamten Team in Kontakt bleiben müssen.

NEU!

Die Geräte verfügen jetzt über noch bessere Audioqualität, 32 Kanäle und SOS Funktion.

Optionales Zubehör:

- MA 25-M,
Lautsprechermikrofon, Art.-Nr.: C1129
- MA 27-M,
Headset mit PTT-Taste, Art.-Nr.: C1130
- MA 31-M
Security Headset, Art.-Nr. C732.06
- Programmierkit PRG-G15, Art.-Nr.: C1131
- 6-fach Standlader, Art.-Nr.: C1251
- Akkupack Li-Ion 1600 mAh, Art.-Nr.: C1128
- Batterie-Eliminator, Art.-Nr. C1406

Technische Daten:

- PMR 446 (500 mW)
- 32 Kanäle (16 voreingestellt)
- 50 CTCSS Kodierungstöne / 105 DCS Kennungstöne
- erweiterter Frequenzbereich: 446,00625 bis 446,19375 MHz
- Sprachansage (der Funktionen)
- Freisprechfunktion (VOX) 10-stufig
- Ruftöne
- Sendezeitbegrenzung
- 22 Stunden Betriebszeit
- Energiesparfunktion
- Scan-Funktion
- Monitorfunktion
- Tastaturquittungston
- Roger beep
- Autom. Batteriesparmodus
- 2 Pin "Motorola"-Anschluss
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 227g (inkl. Akku)
- Maße: 105 x 50 x 32 mm

Art.-Nr.: C1127.03

Alan Electronics GmbH