

ABUS Security Center



Security Tech Germany

## ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP42510

---



# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Abmessungen	(LxBxH) 111x111x85 mm	Lieferumfang 02 Menge	1
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP	Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Anzahl Benutzer	32	Lieferumfang 03 Menge	1
Artikelprogramm	Performance	Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Auflösung	2 MP	Lieferumfang 04 Menge	1
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps	Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Bauform	Dome	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Bilddoptimierung	3D DNR	Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Brennweite	2,8 mm	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Bruttogewicht	0,65 kg	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall	Nettogewicht	0,5 kg
Horizontaler Blickwinkel	111 °	Neu	Ja
IR-LEDs	Ja	PoE Standard	802.3af
IR-Reichweite (bis zu)	30 m	Privatzonen	4
Kompatibel zu Secvest	Nein	Produktgruppe	Kamera
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	Rauschunterdrückung	3D DNR
Leistungsaufnahme	5 W	Schutzart IP	67
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Dome 2 MPx	Spannungsversorgung	12 (+/-25 %) V DC
Lieferumfang 01 Menge	1		
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil		

## ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Vertikaler Blickwinkel	59 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell