

ABUS Security Center



Security Tech Germany

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Tube Kamera

Art.-Nr. TVIP62510



ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Tube Kamera

Art.-Nr. TVIP62510

Abmessungen	(LxBxH) 170x70x69 mm	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP	Lieferumfang 02 Menge	1
Anzahl Benutzer	32	Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Artikelprogramm	Performance	Lieferumfang 03 Menge	1
Auflösung	2 MP	Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps	Lieferumfang 04 Menge	1
Bauform	Tube	Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Bilddoptimierung	3D DNR	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Brennweite	2,8 mm	Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Bruttogewicht	0,45 kg	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Horizontaler Blickwinkel	111 °	Nettogewicht	0,35 kg
IR-LEDs	Ja	Neu	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m	PoE Standard	802.3af
Kompatibel zu Secvest	Nein	Privatzonen	4
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	Produktgruppe	Kamera
Lautsprecher	Ja	Rauschunterdrückung	3D DNR
Leistungsaufnahme	5 W	Schutzart IP	67
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Tube 2 MPx		
Lieferumfang 01 Menge	1		

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx Mini Tube Kamera

Art.-Nr. TVIP62510

Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Vertikaler Blickwinkel	59 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell