

ABUS Security Center



Security Tech Germany

ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36401



ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36401

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm	Kompatibel zu Secvest	Nein
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email	Kompatibel zu Smartvest	Nein
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)	Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)	Leistung	65
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps	Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 x 2160) / 30Hz, 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang	Lieferumfang 01 Beschreibung	4-Kanal PoE Rekorder
Auflösung VGA Ausgang	1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang	Lieferumfang 01 Menge	1
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 48V DC
Batterie - Menge	1	Lieferumfang 02 Menge	1
Batterie - Typ	CR1220	Lieferumfang 03 Beschreibung	USB-Maus
Bruttogewicht	2,8 kg	Lieferumfang 03 Menge	1
Gehäuse	1U Chassis	Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzkabel
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff	Lieferumfang 04 Menge	1
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja	Lieferumfang 05 Beschreibung	Festplattenanschlusskabel
		Lieferumfang 05 Menge	2
		Lieferumfang 06 Beschreibung	Schrauben für Festplatte
		Lieferumfang 06 Menge	4

ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36401

Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	2,1 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
PoE Anschlüsse	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschlüsse
PoE Leistung	50 W
PoE Standard	IEEE 802.3 af/at (max. 50W ges.)
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4

Technologie	Netzwerk
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte Browser	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Bei Kameraunterstützung: Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokanäle IP	4
Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4