

ABUS Security Center



Security Tech Germany

## ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62562

---



# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62562

Abmessungen	(LxBxH) 175x75x75 mm	Lieferumfang 01 Menge	1
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil
Anzahl Benutzer	32	Lieferumfang 02 Menge	1
Artikelprogramm	Performance	Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Auflösung	2 MP	Lieferumfang 03 Menge	1
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps	Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Bauform	Tube	Lieferumfang 04 Menge	1
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS	Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Bildoptimierung	3D DNR	Max. Betriebstemperatur	50 °C
Brennweite	2,8 mm	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Bruttogewicht	0,8 kg	Mikrofon	Ja
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall	Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Horizontaler Blickwinkel	107 °	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
IR-LEDs	Ja	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
IR-Reichweite (bis zu)	30 m	Nettogewicht	0,45 kg
Kompatibel zu Secvest	Nein	Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Kompatibel zu Smartvest	Nein	Neu	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	Produktgruppe	Kamera
Lautsprecher	Ja	Rauschunterdrückung	3D DNR
Leistungsaufnahme	7 W		
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Tube 2 MPx		

# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62562

Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	Netzwerk
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Vertikaler Blickwinkel	57 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	AWB, Manuell