

Jackery

SolarSaga 200

OUTPUT: 200W / 18V

Jackery Inc.

TM and © 2019 Jackery Inc. All rights reserved.
www.jackery.com

USER GUIDE

Technische Parameter

DE

Produktname	Jackery SolarSaga 200
Modell	JS-200A
Spitzenleistung	200W
Netzspannung	18V
Leistungsstrom	11,12A
Leerlaufspannung	23,2V
Kurzschlussstrom	11,76A
Betriebstemperaturbereich	-10-65°C (14-149°F)
Abmessungen (aufgeklappt)	540x2320x25mm
Abmessungen (zusammengeklappt)	540x615x40mm

Sicherheitstipps

- * Biegen oder verbiegen Sie die klappbaren Solarpanels nicht.
- * Stellen Sie klappbare Solarmodule nicht an schattigen Plätzen auf; die Aufstellung im Baumschatten, Gebäuden und andere Hindernisse so gering wie möglich gehalten werden sollten.
- * Tauchen Sie das Solarpanel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- * Reinigen Sie das Solarpanel nicht mit Wasser, sondern wischen Sie es vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
- * Verwenden oder lagern Sie das Solarpanel nicht in der Nähe von offenen Flammen oder brennbaren Materialien.
- * Zerkratzen Sie die Oberfläche des Solarpanels nicht mit scharfen Gegenständen.
- * Korrosive Substanzen können die Solarmodule beschädigen.
- * Treten Sie nicht auf die Solarpanels und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- * Demontieren Sie die Solarpanels nicht.
- * Der Ausgangskreis des Solarpanels muss korrekt mit dem Gerät verbunden sein. Bitte schließen Sie den Plus- und Minuspol nicht kurz. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Stecker und dem isolierten Stecker kein Spalt vorhanden ist. Bei einer Lücke kann es zu Funkenbildung oder elektrischen Schlägen kommen.
- * Überprüfen Sie den Verbindungsstatus jeder Komponente, einschließlich Kabel, Drähte und Stecker.

Kundenservice

-  2 Jahre Garantie
-  Lebenslanger technischer Support
-  hello@jackery.com
-  1-888-502-2236 | Mon-Fri 9:00-6:00 PST (US)

Garantie

Für den Erstkäufer unterliegt das Produkt von Jackery einer eingeschränkten Garantie, die das Produkt für 24 Monate ab dem Kaufdatum vor Verarbeitungs- und Materialfehlern abdeckt (Schäden durch normalen Verschleiß, Veränderung, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Wartung durch ein nicht autorisiertes Servicezentrum oder höhere Gewalt sind nicht eingeschlossen).

Während der Garantiezeit und bei Nachweis von Mängeln wird dieses Produkt bei Rücksendung mit ordnungsgemäßem Kaufnachweis ersetzt.

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Art von Batterie kann mit diesen Solarmodulen geladen werden?

1. Die Produktserien von Jackery Explorer
2. Abgedichtete Bleisäurebatterien
3. Kolloidale Blei-Säure-Batterien
4. Die offenen Blei-Säure-Batterien

F: Wie reinigt man die Solaroberfläche?

Staub und Schmutz auf der Oberfläche sollten zunächst mit einer weichen Bürste entfernt werden. Wischen Sie die Oberfläche des Solarmoduls mit einem feuchten Tuch ab, um bleibende Staub- und Schmutzreste zu entfernen. Guano oder andere Anhaftungen sollten so schnell wie möglich von der Solaroberfläche entfernt werden, um Leistungseinbußen zu vermeiden.

F: Sind die faltbaren Solarmodule wasserdicht?

Ja, das Produkt ist nach IP67 wasserdicht, was die Lebensdauer des Moduls maximiert; es sollte nicht nass werden.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unseren Produkten haben, senden Sie bitte eine E-Mail an hello@jackery.com, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Wenn es ein Qualitätsproblem mit dem Produkt gibt, können Sie einen Ersatz oder eine Rückerstattung beantragen, indem Sie ein Antragsformular unter www.jackery.com/support/ einreichen.