



Navodila za uporabo



Kat. št. 30.1066





Navodila za uporabo

www.tfa-dostmann.de/en/service/

Prenosi/navodila za uporabo



-30 ... +60 °C
±1 °C
@ -10...+60°C



-10 ... +60 °C
±1 °C
@ -10...+60°C



Baterija 1 x 1,5
V AAA
ni vključena



Dolžina
kablo 3 m



55 x 40 x 15 mm



381 g
samo naprava

-2-

-3-

Digitalni termometer

- *Pred uporabo natančno preberite. Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Posebno pozornost namenite varnostnim !*
- *Ta navodila hranite na varnem mestu!*

OPOZORILO:

- *Hranite zunaj dosega otrok. Baterije vsebujejo zdravju škodljive . Ob zaužitju ali v primeru stika s kožo, očmi ali sluznicami takoj zdravnikom! Baterije ne vrzite v ogenj, ne izvajajte , je ne razstavljajte in ne polnite. **Nevarnost eksplozije!***

Digitalni termometer

POZOR:

- *Nepooblaščen popravilo, predelava ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.*
- *Naprave ne izpostavljajte ekstremnim vibracijam ali udarcem. enoto pred vlago zaščitite samo v zaprtih prostorih. Napravo čistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil!*

1. Zagon in delovanje

- *Odstranite zaščitno folijo in vstavite novo baterijo (1,5 V AAA) s pravilno polariteto (+ pol na levi strani). Na zaslonu se prikaže notranja temperatura.*

Digitalni termometer

- Če želite preklopiti na temperaturo, izmerjeno s kablskim senzorjem (OUT), pritisnite gumb **IN/OUT** (pod stojalom).  Za vklop funkcije vrtenja pritisnite in 5 sekund držite gumb IN/OUT . Vrednosti za zunanost in notranost se zdaj 5 izmenično prikazujejo na zaslonu.
- Pritisnite gumb **MAX/MIN** (na strani), da prikazete najvišjo (MAX) in najnižjo (MIN) od zadnje ponastavitve in se vrnete v običajni način. Za ponastavitev vrednosti pritisnite in držite gumb **MAX/MIN** 3 sekunde, ko je prikazana vrednost MAX ali MIN.
- Prikaz LL.L/HH.H°C: Izven merilnega območja.

Digitalni termometer

- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo in jo .
- Če naprava ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

2. Montaža

- Merjenje zunanje temperature: Ko je okno odprto, preprosto napeljite kabel s senzorjem navzven. Pazite na okenske okvirje z ostrimi robovi - izogibajte se pogostemu odpiranju in zapiranju okna.
- Vodoodporni kablski senzor je idealen tudi za merjenje temperature hladilnikov , akvarijev ali terarijev.

Digitalni termometer

- Napravo lahko z magnetom pritrdite na kovinsko površino ali pa jo postavite z zložljivim stojalom. Izogibajte se bližini radiatorjev in neposredne sončne svetlobe.

3. Odstranjevanje odpadkov

Starih naprav in praznih baterij nikoli ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da izrabljene baterije in akumulatorske baterije odstranite na okolju prijazen način pri prodajalcu na drobno ali na ustreznem zbirnem mestu v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi in da staro napravo oddate na določeno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme. Vrnitev je brezplačna.

Digitalni notranji/notranji termometer

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

OPOZORILO!

**Škoda za okolje in zdravje
nepravilnega odlaganja baterij!**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija E-
naslovinfo@tfa-dostmann.de

www.tfa-dostmann.de

12/21

