beurer

HC 80





Pozorno preberite ta navodila za uporabo, jih shranite za poznejšo uporabo, dajte jih na voljo drugim uporabnikom in upoštevajte navodila.

⚠ OPOZORILO

- Naprava je namenjena samo za domačo/zasebno uporabo in ne za komercialno uporabo.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila glede uporabe aparata na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Če je omrežni priključni kabel te naprave poškodovan, ga je treba odstraniti.
- Če aparat uporabljate v kopalnici, morate po uporabi izključiti omrežni vtič, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi če je aparat izklopljen.
- Za dodatno zaščito je v tokokrog kopalnice priporočljivo namestiti **napravo za** preostali tok (RCD) z nazivnim izklopnim tokom, ki ne presega 30 mA. Informacije o tem lahko dobite pri lokalnem specializiranem električnem podjetju.

- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, umivalnikov, tušev ali drugih posod z vodo ali drugimi tekočinami - nevarnost električnega udara.
- Naprave v nobenem primeru ne odpirajte in ne popravljajte, saj v nasprotnem primeru ne bo več pravilno delovala. Če tega ne storite, garancija preneha veljati.

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste izbrali izdelek iz naše ponudbe. Naše ime pomeni visokokakovostne in temeljito preizkušene kakovostne izdelke na področju toplote, teže, krvnega tlaka, telesne temperature, pulza, nežne terapije, masaže, lepote, zraka in dojenčkov.
Z iskrenim spoštovanjem,
vaša ekipa Beurer

Če želite spoznati

Sušilnik za lase je primeren za sušenje in profesionalno oblikovanje las.
Z dvema nastavitvama puhala in tremi nastavitvami toplote lahko sušilnik za lase prilagodite svojim potrebam. Profesionalni motor na izmenični tok zagotavlja največjo zmogljivost in vzdržljivost. Dodatna zaklenjena nastavitev hladnega zraka zagotavlja boljšo fiksacijo pričeske.
Ozka profesionalna šoba omogoča ciljno oblikovanje las, medtem ko nastavek za difuzor vašim lasem daje dodaten volumen.
Funkcija Protect ustvari pravo ravnovesje med toploto in pretokom zraka. To ščiti lase pred izsušitvijo in ohranja njihov barvni sijaj.
Vgrajena ionska tehnologija nevtralizira lase z negativno nabitimi ioni, zaradi dvostopenjske intenzivnosti pa jo lahko individualno prilagodite vsakemu tipu las. Preprečeno je statično polnjenje las.
Funkcija samodejnega izklopa ščiti aparat pred pregrevanjem.
Snemljiv filter omogoča lažje odstranjevanje posesanih žmolkov, prahu in las. Naprava je namenjena samo za namene, opisane v teh navodilih za uporabo.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali neprevidne uporabe.

Vsebina

1. Obseg dobave 4
2. Razlaga simbolov 4
3. Predvidena uporaba 5
4. Opozorila in varnostna navodila 5
5. Opis naprave 7
6. Uvedba v obratovanje 7
7. Uporaba 8
8. Čiščenje in nega 9
9. Kaj storiti v primeru težav? 10
10. Odstranjevanje 10
11. Tehnične informacije 10
12. Garancija / servis 11

1. Obseg dobave

Preverite obseg dobave glede zunanje celovitosti kartonske embalaže in popolnosti vsebine. Pred uporabo se prepričajte, da naprava in dodatna oprema nimata vidnih poškodb in da je odstranjen ves embalažni material. Če dvomite, naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali na navedeni naslov za pomoč strankam.

1 x sušilnik za lase
1 x Ozka
profesionalna šoba 1
x Razpršilnik za
volumen
1 x Ta navodila za uporabo

2. Razlaga simbolov

Na napravi, v navodilih za uporabo, na embalaži in na tipski ploščici naprave so uporabljeni naslednji simboli:

	**Opozorilo** Opozorilo o nevarnosti poškodb ali nevarnosti za zdravje		Proizvajalec
	**Opozorilo** Varnostno opozorilo o možnih poškodbah aparata/pribora		**Informacije o izdelku** Sklic na pomembne informacije
	**Nevarnost** Naprave ne smete uporabljati v bližini vode ali v vodi (npr. umivalnik, tuš, kad). kopel) - nevarnost električnega udara!		Certifikacijski znak za izdelke, izvožene v Rusko federacijo in države SND
	Preberite navodila		Embalažo odstranite na okolju prijazen način.
	Odstranjevanje v skladu z direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)		**Označevanje CE** Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv.
	**Naprava razreda zaščite II** Naprava je dvojno izolirana in zato ustreza zaščitnemu razredu 2.		

3. Predvidena uporaba Uporaba

Sušilnik za lase se lahko uporablja samo za sušenje in profesionalno oblikovanje lastnih las za zasebno uporabo!

⚠ Opozorilo

Napravo uporabljajte samo

- za zunanjo uporabo
- za namen, za katerega je bil razvit, in na način, določen v teh navodilih za uporabo.

Vsaka nepravilna uporaba je lahko nevarna!

4. Opozorila in Varnostna navodila



Nevarnost

Da bi preprečili poškodbe zdravja, vam močno odsvetujemo uporabo naprave v naslednjih primerih:

- Naprave nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino! Nevarnost električnega udara!
- Če aparat kljub vsem previdnostnim ukrepom pade v vodo, takoj iztaknite omrežni vtič iz vtičnice! Ne segajte v vodo! Nevarnost električnega udara!
- Pred ponovno uporabo aparata ga dajte preveriti v pooblaščeni strokovni delavnici! Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!
- Kovinske predmete (npr. nakit) hranite stran od sesalne odprtine, da jih ne vsrka - nevarnost električnega udara!
- V notranjost ohišja ne vstavljajte nobenih predmetov! Nevarnost električnega udara!
- Če je naprava padla ali se kako drugače poškodovala, je ne smete več uporabljati. Nevarnost električnega udara in poškodb!
- V primeru vidnih poškodb aparata, omrežnega kabla/vtiča ali dodatne opreme. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca ali na navedeni naslov za pomoč strankam. Nevarnost električnega udara!
- V kopalnici ne uporabljajte podaljškov, da lahko v sili hitro dosežete omrežni vtič.
- Otrokom preprečite dostop do embalažnih materialov - nevarnost zadušitve!

⚠ Opozorilo

Da bi preprečili zdravstvene poškodbe, upoštevajte naslednje točke:

- Sušilnik za lase, ventilator in odprtina za dovod zraka ne smejo biti pokriti - nevarnost požara!
- Na odstranljivem filtru [3], sesalni odprtini in odprtini za odvod zraka [2] sušilnika za lase ne sme biti puha, prahu in vsesanih las - nevarnost požara!
- Naprave ne uporabljajte za umetne lase - nevarnost požara!
- Prepričajte se, da v bližini naprave ni lahko vnetljivih tekočin. Nevarnost požara!

ⓘ Opombe

- Kabel izvlecite iz vtičnice samo za omrežni vtič.
- Pred uporabo naprave je treba odstraniti ves embalažni material.
- Napravo priključite le na vtičnico z napetostjo, ki je navedena na tipski ploščici.
- Ne uporabljajte nobenih dodatnih delov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali jih ne ponuja kot dodatno opremo.
- Naprave v nobenem primeru ne odpirajte in ne popravljajte, saj v nasprotnem primeru ne bo več pravilno delovala. Če tega ne storite, garancija preneha veljati.
- V primeru okvare ali poškodbe dajte aparat popraviti v pooblaščeni strokovni delavnici.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Če aparat predate tretji osebi, ji morate posredovati tudi ta navodila za uporabo.

5. Opis naprave



1	Difuzor prostornine
2	Odprtina za izstop zraka
3	Odstranljivi filter
4	Gumb za hladen zrak ❄
5	Stopnja ogrevanja s tremi položaji: 1 Nizka temperatura 2 Srednja temperatura 3 Visoka temperatura
6	Stikalo puhala s tremi položaji: 0 Izklopljeno 1 Nežen pretok zraka 2 močan zračni tok
7	Ionsko stikalo s tremi stopnjami intenzivnosti: 0 brez intenzivnosti ionov 1 nizka intenzivnost ionov 2 visoka intenzivnost ionov
8	Funkcija zaščite za nežno sušenje
9	Zaščita pred pregibanjem z zanko za obešanje
10	Omrežni kabel
11	Vrtljiva profesionalna šoba

6. Uvedba v obratovanje

⚠ Opozorilo

- Stojite na suhi, električno neprevodni površini. Nevarnost električnega udara!
- Prepričajte se, da so vaše roke suhe! Obstaja nevarnost električnega udara!
- Difuzor [1], profesionalna šoba [11] in sušilec za lase se lahko glede na položaj stikala in trajanje uporabe močno segrejejo - nevarnost opeklin in požara!
- Med uporabo se ne dotikajte difuzorja [1] in profesionalne šobe [11], saj postaneta vroča. Nevarnost požara in opeklin!
- Sušilnik za lase postavite le na ognjevarno površino. Nevarnost požara!
- Poskrbite, da se lasje ne morejo neposredno vsesati. Nevarnost požara!

⚠ Opozorilo

- Omrežnega kabla [10] ne zataknite na primer v predale ali vrata.
- Če je omrežni kabel [10] zvit, ga razpletite.
- Omrežnega kabla [10] ne vlečite, ne zvijajte in ne zvijajte ter ga ne polagajte čez/na ostre, koničaste predmete ali vroče površine. Poškodovani ali zapleteni omrežni kabli povečujejo nevarnost električnega udara!

ⓘ Opomba:

Po prvem vklopu se v prvih nekaj minutah pojavi rahel vonj. To je normalno in ni škodljivo za zdravje. Pustite, da naprava deluje tri do pet minut. Nato lahko aparat uporabljate kot običajno.

7. Kako uporabljati

Sušenje las

> Sušilnik za lase vklopite z gumbom za ventilator in temperaturo:

1 nežen pretok zraka

2 močan zračni tok

> Izberite stopnjo toplote:

1 Izberite nizko temperaturo

2 Srednja temperatura

3 Visoka temperatura

> Izberite intenzivnost ionov

0 Brez ionske intenzivnosti za posebno tanke lase

1 nizka intenzivnost ionov za tanke lase

2 visoka ionska intenzivnost za gostejše in skodrane lase

> Posušite in/ali oblikujte lase po svojih željah.

Po vsaki uporabi/prekinitvi vedno izklopite sušilec za lase s stikalom za ventilator [6] (stopnja 0)

> V primeru pregrevanja se naprava zaradi vaše varnosti samodejno izklopi.

> Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

> Pred ponovnim vklopom preverite odprtino za izstop zraka [2] in filter [3], ali nista zamašena (npr. puh, prah, lasje).

ⓘ Opomba:

Če želite doseči optimalne rezultate z ionsko tehnologijo, sušilec za lase uporabljajte brez nastavka.

Izberite funkcijo
Sušilnik za lase ima 2 funkciji, ki ju lahko izberete z drsnim stikalom [8] in gumbom za hladen zrak [4]:

Funkcija	Funkcija Opis
Funkcija zaščite	Funkcija zaščite: Za nežno sušenje las. Temperatura je omejena na približno 55 do 62 °C in je konstantna. Funkcijo lahko vklopite z drsnim stikalom [8] (stopnja 1).
	Hladna nastavitev zagotavlja popoln zaključek oblikovanja. Ohladi vaše lase in jih uravnava za boljši rezultat. Hladno nastavitev lahko kadar koli aktivirate s pritiskom na gumb [4]. Takoj ko ponovno pritisnete gumb, se ponovno aktivira predhodno izbrana stopnja ogrevanja.

Dodatna oprema
Priloženi so naslednji dodatki:
- Razpršilnik za volumen [1]: daje pričeski volumen in elastičnost.
- Profesionalna šoba [11]: omogoča ciljno usmerjeno in natančno oblikovanje ter oblikovanje pričeske.

Po uporabi


- Po vsaki uporabi iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
- Počakajte, da se naprava ohladi.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli aparata!
- Napravo shranite na suhem mestu, nedosegljivem otrokom.
- Napravo lahko obesite na kljuko z ušesom za obešanje [9].

8. Čiščenje in nega

Čiščenje

⚠ Opozorilo

- Pred čiščenjem vedno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Nevarnost električnega udara!
- Poskrbite, da v notranjost naprave ne pride voda! Nevarnost električnega udara!
- Naprave ne čistite z lahko vnetljivimi tekočinami! Nevarnost požara!



Upoštevajte

- Vaša naprava ne potrebuje vzdrževanja.
- Napravo zaščitite pred prahom, umazanijo in vlago.
- Naprave ne čistite v pomivalnem stroju!
- Ne uporabljajte ostrih, koničastih, abrazivnih ali jedkih čistilnih sredstev ali trdih krtač!
- Ohišje sušilnika za lase in dodatke lahko očistite z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo.
- Pred vsako uporabo s krtačo očistite odprtino za dovod zraka [2] in filter [3], da odstranite vse vsesane puhlice, prah in lase.

9. Kaj storiti v primeru težav s spletno stranjo ?

Težava:	Rešitev:
Sušilnik za lase ne oddaja več toplega zraka.	Prepričajte se, da nastavitev za hladen zrak ni aktivirana.
	V tem primeru enkrat pritisnite na nastavitev hladnega zraka, da jo deaktivirate.

10. Odstranjevanje

Zaradi varstva okolja naprave po koncu življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.
Odstranite ga lahko v ustreznih zbirnih centrih v vaši državi. Pri odstranjevanju materialov upoštevajte lokalne predpise.



Napravo odstranite v skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalni organ, pristojen za odstranjevanje. Zbirna mesta za stare aparate lahko najdete na primer pri lokalni občinski ali mestni upravi, lokalnih podjetjih za odstranjevanje odpadkov ali pri svojem prodajalcu.

11. Tehnični podatki

Teža	~ 725 g
Napajanje	220-240 V~, 50-60 Hz
Poraba energije	največ 2200 W
Zaščitni razred	RAZRED II
Pogoji okolja	Odobreno samo za uporabo v zaprtih prostorih
Dovoljeno temperaturno območje	-10 do +40 °C

Predmet tehničnih sprememb.

12. Garancija / Servis

Družba Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (v nadaljevanju "Beurer") daje garancijo za ta izdelek pod naslednjimi pogoji in v obsegu, opisanem spodaj.

Naslednji garancijski pogoji ne vplivajo na zakonske garancijske obveznosti prodajalca, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe s kupcem.
Garancija velja tudi brez poseganja v obvezne zakonske predpise o odgovornosti.

Beurer jamči za brezhibno delovanje in popolnost tega izdelka.

Garancijski rok po vsem svetu je 3 leta od dneva, ko je kupec kupil nov, neuporabljen izdelek.

To jamstvo velja samo za izdelke, ki jih je kupec kupil kot potrošnik in jih uporablja izključno za osebne namene v okviru domače uporabe.
Velja nemška zakonodaja.

Če se v garancijskem obdobju izkaže, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi določbami nepopoln ali ima napake v delovanju, bo Beurer v skladu s temi garancijskimi pogoji zagotovil brezplačno nadomestno dobavo ali popravilo.

Če želi kupec prijaviti garancijski zahtevek, se mora najprej obrniti na Beurerjevo službo za pomoč strankam:
Beurer GmbH, servisni center
Tel: +49 731 3989-144
Za hitro obdelavo uporabite naš kontaktni obrazec na domači strani www.beurer. com pod naslovom "Servis".

Kupec bo nato prejel podrobnejše informacije o tem, kako obdelati garancijski zahtevek, npr. kam brezplačno poslati izdelek in kateri dokumenti so potrebni.

Garancijski zahtevek se lahko obravnava le, če kupec
- kopijo računa/kupnega potrdila in
- izvirni izdelek

Beurer ali pooblaščeni partner podjetja Beurer.

Iz garancije je izrecno izključeno naslednje
- obraba, ki je posledica običajne uporabe ali porabe izdelka;
- dodatki, priloženi temu izdelku, ki se obrabijo ali porabijo med običajno uporabo (npr. baterije, akumulatorji, manšete, tesnila, elektrode, svetilke, nastavki, dodatki za inhalator);
- izdelki, ki so bili uporabljeni, očiščeni, shranjeni ali vzdrževani neustrezno in/ali v nasprotju z določbami navodil za uporabo, ter izdelki, ki jih je odprl, popravil ali spremenil kupec ali servisni center, ki ga ni pooblastil Beurer;

- poškodbe, ki nastanejo med prevozom med proizvajalcem in kupcem ali med servisnim centrom in kupcem
- Izdelki, kupljeni kot izdelki druge izbire ali kot rabljeni izdelki;
- posledično škodo, ki jo povzroči napaka v tem izdelku (v tem primeru pa lahko obstajajo zahtevki, ki izhajajo iz odgovornosti za izdelek ali drugih obveznih zakonskih določb o odgovornosti).

Popravila ali popolna zamenjava v nobenem primeru ne podaljšajo garancijskega roka.

Podvrženo napakam in spremembam

591.15_HC80_2020-02-13_01_IM1_BEU

Beurer GmbH - Söflinger Str. 218 - 89077 Ulm, Nemčija - www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com - www.beurer-healthguide.com