



HL 36 Rasierer

flexible
head

Flexibler Kopf - passt sich perfekt den Konturen an

water
proofWet & Dry - Anwendbar auch unter der
Dusche oder in der BadewanneLED
light

Extra helles LED-Licht

Für eine seidenglatte und geschmeidige Haut
Inkl. Peelingaufsatz, 2 x Trimm Aufsatz (4/8 mm) -
speziell für die Bikinizone, Gleitaufsatz
Extra helles LED-Licht für eine präzise Anwendung
Wet & Dry - Anwendbar auch unter der Dusche oder in
der Badewanne

Der bewegliche Scherkopf passt sich optimal den
Körperkonturen an

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff

Antiallergene Scherfolie beugt Hautreizungen vor

Rasur in beide Richtungen möglich

Reisesicherung

2 Geschwindigkeitsstufen

Ladekontrollanzeige

USB-C-Anschluss

Mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku:

für ca. 60 Min. Rasierzeit, ca. 90 Min. Ladezeit

Inkl. Aufbewahrungstasche, Reinigungspinsel,

Lade- und Aufbewahrungstation, Schutzkappe,

USB-C-Ladekabel

Eingang Gerät: 5,0 V $\overline{=}$ 1,0 A

Produktmaße (LxBxH): 16,2 x 5,0 x 5,0 cm

Produktgewicht: 123 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 57613 4

Art.-Nr.: 576.13

