



## MP 100 Maniküre-/ Pedikürestation



Inkl. 10 Profiaufsätze aus Saphir und Filz



Drehzahl stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf



Kraftvoller Profimotor -Höchstleistung bis 20.000 U/min.



Höchstleistung bis 20.000 U/min.

Drehzahl stufenlos regelbar

Rechts-/Linkslauf

10 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

30 Einwegaufsätze auf Sandpapier

Schutzkappe für Nagelstaub

Mit rutschfester Grifffläche

Sicherheitsverriegelung

Für Diabetiker geeignet

Einfache Bedienung

Auch für künstliche Fingernägel geeignet

Netzbetrieb

Inklusive integrierter Adapteraufbewahrung

Drehzahl: 5.000 - 20.000 U/min. ±20%

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Ausgang: 15,0 V=== 2,0 A, 30,0 W

Produktmaße (LxBxH): 22 x 23,5 x 11 cm

Produktgewicht: ca. 1180 g

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57068 2

Art.-Nr.: 570.68



german engineering