



OT 30 Basalthermometer


 german
 engineering


Ovy

Verwendbar in Verbindung mit der "Ovy" App - Übertragung der Temperatur per *Bluetooth*® low energy technology


 calculate
 cycle

Kalkulation des Zyklus für die natürliche Familienplanung


 record
 body
 signals

Dokumentation weiterer Körpersignale in der App



Digitales Basalthermometer

Messung der Basaltemperatur

Anzeige von 2 Nachkommastellen

Geeignet für die orale und vaginale Messung

Leuchtender LED-Ring zur Anzeige der Übertragung per *Bluetooth*®

Messgenauigkeit:

± 0,05 °C: 35,00 °C - 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C - 28 °C; außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches ±0,1 °C

Messbereich: 32,00 - 42,99 °C

Flexible Messspitze

Wasserdicht

Desinfektionsfähig

30 Speicherplätze

Signalton bei Messende (ausschaltbar)

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1x Batterie CR2032

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von °C und °F

Produktmaße (LxBxH): ca. 105 x 33 x 17,6 mm

Produktgewicht: ca. 20,1 g (ohne Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 12 x 4

EAN-Nr.: 4211125 79106 3

Art.-Nr.: 791.06



german
engineering



VERBINDUNG



Kalkulation des Zyklus für die natürliche Familienplanung in Verbindung mit der "Ovy" App - einfache Übertragung der Temperatur per Bluetooth® low energy technology

works with



Synchronisierung mit

- iOS ≥ 8.0
- Android™ ≥ 4.4
- Bluetooth® 4.0

791_06_OT30_2018-06-29_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.