



## FM 150 Pro Venen Trainer



Luftdruckmassage der Ober- und Unterschenkel durch an- und abschwellige Luftpolster



Massageintensität stufenlos regulierbar



Verbessert die venöse Blutzirkulation

 **german  
engineering**



Revitalisierende Kompressionsmassage

Fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine

Löst Verspannungen

Luftdruckmassage mit an- und abschwelligenden Luftpolstern

Massageintensität stufenlos regulierbar

4 Manschetten: 2 Oberschenkel-, 2 Unterschenkelmanschetten

Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten

Mit Sicherheits STOP Taste

Mit Abpumpfunktion - für ein schnelles Entleeren der Luftpolster

Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min.

Einfache Bedienung mit Handschalter

Vielseitig einsetzbar - zuhause und unterwegs

Individuelle Anpassung der Beinmanschette mit Hilfe von Klettverschlüssen

Inkl. Aufbewahrungstasche

Batterie- oder Netzbetrieb möglich

Medizinprodukt

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240V~; 50/60Hz; 200 mA

Ausgang: 6V --- 500 mA; 3 W

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Produktmaße (LxBxH): Oberschenkelmanschette: 85 x 23,5 x 0,5 cm  
 Unterschenkelmanschette: 61 x 67 x 0,5 cm

Produktgewicht: ca. 1,7 kg

3 Jahre Garantie

PZN: 16360462

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 64327 0

Art.-Nr.: 643.27