



Jahre Garantie*

ANSMANN PL210R

Wiederaufladbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz

Features

- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ein 360° drehbarer Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip an der Gehäuserückseite inkl. Magnet
- IP20 / IK07 Schutz
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 1100mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Beleuchtungsstärke bis zu 800 Lux
- Lichtstrom 210 Lumen (Hauptlicht) / 90 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden / ca. 5 Stunden
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 990-00120
 Lieferumfang: Werkstattleuchte, Micro-USB Kabel
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 8 (177 × 145 × 183 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung Leuchtmittel	1 W
Leuchtweite	30 m
Lichtstrom	210 Lumen
Helligkeit	800 Lux
Schutzart	IP20
Leuchtdauer	5 Std.
Stromversorgung	Li-Ion (3.7V / 2100mAh)
Leuchtmodi	Funktionen: > TOP-LED 100% > Haupt-LED: 100%
Gehäusematerial	ABS + TPR + PC
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-20 - 30 °C