



Jahre Garantie*

ANSMANN HD280RS

Profi-Stirnleuchte 3W-COB-LED mit Sensormodus, IP65, wiederaufladbar

Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus robusten ABS-Kunststoff
- 3W-COB-LED sorgt für das richtige Licht - für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
- Mit Sensor-Schalter, somit kann im Sensor-Modus die Lampe durch Handgesten-Steuerung an- und ausgeschaltet werden
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar
- Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen (nur 110g inklusive Batterien)
- Universelles Kopfband
- Schutzgrad IP65 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Starke Leistung: Maximal 280 Lumen sorgen für eine Leuchtweite von bis zu 21 Meter!
- Integrierter Li-Ion Akkupack mit 3.7V und 1500mAh sorgt für die nötige Energie



Artikelnummer: 990-00121
 Lieferumfang: HD280RS, USB-Ladekabel,
 Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 42 (390 × 280 × 345 mm)



Spezifikationen

Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	21 m
Lichtstrom	280 Lumen
Helligkeit	110 Lux
Schutzart	IP65
Leuchtdauer	6,5 Std.
Stromversorgung	Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh
Leuchtmodi	30% COB-LED 100% COB-LED + Sensor-Modus
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C