



Jahre Garantie*

ANSMANN Worklight Pocket

Wiederaufladbare Werkstattleuchte im Pocket-Format für den professionellen Einsatz

Features

- Hauptlicht (stufenlos dimmbar über Dimmrad) und Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Gehäuse Schutzart IP54 / Stoßfestigkeit IK07
- Um 180° schwenkbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Aufhängehaken und Gürtelclip
- Haltemagnet an der Unterseite des Griffs
- Fest verbauter Li-Po Akkupack (3.7V / 1550mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C Ladekabel (inkl.) oder über Ladestation (optional)
- Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom: Haupt-LED 500 Lumen / TOP-LED 180 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 26 Stunden | Ladezeit: ca. 2.5 Stunden
- Inkl. Netzausfallelektronik > Notlicht bei Stromausfall
- Inkl. Powerbank-Funktion - inkludierte USB-Buchse zum Aufladen von Smartphones etc.



Artikelnummer: 990-00123
 Lieferumfang: Leuchte, Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 32 (360 × 300 × 210 mm)



Spezifikationen

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Nominal-Spannung | 3,7 V | | | | |
| Nominal-Kapazität | 1800 mAh | | | | |
| Schutzart | IP54 | | | | |
| Stromversorgung | Li-Po Akkupack 3.7V / 1.800mAh / 6.66Wh | | | | |
| Leistungsdaten | Modus | Leuchtweite | Lichtstrom | Helligkeit | Leuchtdauer |
| | Haupt-LED | 30 m | 500 Lumen | 900 Lux | 26 Std. |
| | Top-LED | 28 m | 180 Lumen | 770 Lux | 4 Std. |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | IK07 | | | | |
| Leuchtmittel | Modus | Leuchtmittel | Leistung | | Farbtemperatur |
| | Haupt-LED | SMD-LED | 4 W | | 6500 k |
| | Top-LED | LED | 2 W | | 6500 k |
| Gehäusematerial | TPU + PC | | | | |
| Farbe | schwarz / grau | | | | |
| Verpackung | Box | | | | |
| Betriebstemperatur | -5 - 35 °C | | | | |
| Lagertemperatur | -10 - 55 °C | | | | |