



Jahre Garantie\*

## ANSMANN IL700R

Wiederaufladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz; handlich und robust

### Features

- Professionelle Werkstatteleuchte mit LED-Technologie
- Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche
- Um 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken
- Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2600mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom 700 Lumen (Hauptlicht) / 120 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer bis zu ca. 15 Stunden



Artikelnummer: 990-00125  
 Lieferumfang: IL700R, USB Typ C-Ladekabel,  
 Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 20 (415 × 250 × 345 mm)



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V
Nominal-Kapazität	2600 mAh
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	7 W
Leuchtweite	35 m
Lichtstrom	700 Lumen
Helligkeit	982 Lux
Schutzart	IP54
Leuchtdauer	15 Std.
Stromversorgung	Li-Ion 3.7V/2600mAh
Leuchtmodi	Haupt-LED: einstellbar 60-700 Lumen Zusatz-LED: 100%   120 Lumen
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Farbtemperatur	6500 k
Gehäusematerial	ABS, TPE, PC, Nylon
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 60 °C