



Technische Daten

- Full-HD-Auflösung (480p, 576i, 576p, 720p, 1080p)
- GX 6605S Prozessor (Flash: 4 Mb Flash / RAM: 64 Mb DDR2)
- Eingangsfrequenz: 950 MHz bis 2150 MHz
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Eingangspegel: -65 dBm bis -25 dBm
- 4.000 Programmspeicherplätze
- 4-stelliges Display
- 3-Tasten Frontbedienung
- Empfang aller freien HD-Programme
- Seitenverhältnis: 4:3 / 16:9
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / (USALS)
- Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607)
- JESS zertifiziert (EN 50494 / EN 50607)
- EPG (Elektronischer Programmführer)
- 8 Event-Timer
- 8 Favoritengruppen
- Teletext
- Mediaplayer Abspielformate:
Video: 3gp, avi, dat, div, divx, m2t1, m2ts, mkv, mov, mp4, mpa, mpe, mpeg, mpg, tp, trp, ts, vob
Fotos: bmp, png, jpg, jpeg, jpe
Musik: mp3, aac, wma, wav
- Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C
- Lagertemperatur: -20° C bis +70° C
- Stromversorgung: AC 100~240 V, 50/60 Hz
- Verbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Verbrauch im Standby: < 0,5 Watt
- Netzschalter

Anschlüsse

- 1x HDMI
- 1x USB 2.0
- 1x S/PDIF Audio (koaxial)
- 1x Scart
- 1x LNB-Eingang (500mA)

Lieferumfang

- Megasat HD 601 V4
- Fernbedienung
- Batterien
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten

- Abmessungen: 220 x 40 x 140 mm (B/H/T)
- Gewicht: 525 g

Leistungsmerkmale

- HD Satelliten-Receiver mit Full-HD-Auflösung.
- Programmierte Senderliste und sofort einsatzbereit.
- USB-Anschluss zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Fotos, Videos und Musik direkt vom Receiver ab.
- Zukünftige Firmware-Updates können direkt über den USB-Anschluss eingespielt werden.
- Übersichtliche Fernbedienung.

