



**CARRERA RC - 2,4GHz Red Bull Rallycross -PX- Carrera(C) Profi(C) RC
№ 370183022 - PRELIMINARY**

Außenkarton:

VE EAN CODE: 9003150128953
VE: 2
Volumen (cbm): 0,051
Maße (LxBxH in cm): 47,0 x 24,5 x 44,5

Produktverpackung:

EAN CODE: 9003150128946
VP-Typ: WINDOW BOX
Volumen (cbm): 0,023
Maße (LxBxH in cm): 42,7 x 23,5 x 23,2

Ursprungsland: China
Altersempfehlung: 14+

Produktinformation:

Technologie: 2,4 GHZ D/P
Anz. Spieler (bis zu): 16
Ausstattung: Ready to run
Maßstab: 1:18
Länge (cm): 33,5
Geschw. bis zu (km/h): 50

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 15
Ladezeit ~ (Min.): 80
Ladegerät enth.: 1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.: 1 x 6,4V 1300mAh 2S LiFePo4
Batterien (Stk.) enth.: 2 x AA LR06

RC CAR * CARRERA PROFI RC * ORIGINAL LIZENZ * DIGITAL/PROPORTIONALE LENK- UND FAHRFUNKTION * EXTREME SPEED: bis zu 50 km/h * ALLRADANTRIEB * 2x METALLGETRIEBE (Differential) * SPRITZWASSERGE SCHÜTZT * HIGH PERFORMANCE DRIFTING * ÖLDRUCKSTOßDÄMPFER - vollfederertes Fahrzeug * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com