



**CARRERA RC - 2,4GHz Ice Kobold D/P
№ 37020215 - PRELIMINARY**

Außenkarton:

VE EAN CODE: 9003150124542
VE: 4
Volumen (cbm): 0,063
Maße (LxBxH in cm): 38,9 x 38,0 x 42,4

Produktverpackung:

EAN CODE: 9003150129042
VP-Typ: WINDOW BOX
Volumen (cbm): 0,013
Maße (LxBxH in cm): 36,9 x 18,0 x 20,2

Ursprungsland: China
Altersempfehlung: 8+

Produktinformation:

Technologie: 2,4 GHZ D/P
Anz. Spieler (bis zu): 16
Ausstattung: Ready to run
Maßstab: 1:20
Länge (cm): 26,6
Geschw. bis zu (km/h): 25

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 20
Ladezeit ~ (Min.): 90
Ladegerät enth.: 1A USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.: 1 x 6,4V 700mAh 2S LiFePo4
Batterien (Stk.) enth.: 2 x AAA LR03

RC BUGGY * LEICHTE RENNKARROSSERIE - flexibel und stabil * High Speed - bis zu 25km/h * DIGITAL PROPORTIONALES FAHREN UND LENKEN für präzisen Fahrspaß * METALLGETRIEBE * Vollgefedertes Fahrzeug * Luftreifen * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com