



CARRERA RC - 2,4GHz Offroad - Carrera Expert RC № 370102001 - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE:	9003150124399
VE:	6
Volumen (cbm):	0,128
Maße (LxBxH in cm):	47,0 x 58,5 x 46,5

Produktverpackung:

EAN CODE:	9003150124306
VP-Typ:	WINDOW BOX
Volumen (cbm):	0,021
Maße (LxBxH in cm):	45,0 x 17,0 x 28,0

Ursprungsland:	China
Altersempfehlung:	14+

Produktinformation:

Technologie:	2,4 GHz D/P
Anz. Spieler (bis zu):	16
Ausstattung:	Ready to run
Maßstab:	1:10
Länge (cm):	37
Geschw. bis zu (km/h):	50

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.):	20
Ladezeit ~ (Min.):	180
Ladegerät enth.:	USB Kabel
Akkus (Stk.) enth.:	1 x 7,4V 1700mAh 2S LiPo-Akku
Batterien (Stk.) enth.:	3 x AA LR06

RC CAR * CARRERA EXPERT RC * DIGITAL/PROPORTIONALE LENK- UND FAHRFUNKTION * EXTREME SPEED: bis zu 50 km/h * ALLRADANTRIEB * 2x METALLGETRIEBE (Differential) * SPRITZWASSERGE SCHÜTZT * ÖLDRUCKSTOßDÄMPFER - vollgefedertes Fahrzeug * incl. besonders sicherem und langlebigem LiPo Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL Luftreifen

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



www.carrera-toys.com

Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com