

PRODUKTDATENBLATT



CARRERA RC - 1:24 RC CAT D7E Track Type Tractor № 37025002 - PRELIMINARY

Außenkarton:

VE EAN CODE: 9003150130604
VE: 4
Volumen (cbm): 0,153
Maße (LxBxH in cm): 58,4 x 50,8 x 51,7
Gewicht (kg): 8,8

Produktverpackung:

EAN CODE: 4897069490028
VP-Typ: WINDOW BOX
Volumen (cbm): 0,034
Maße (LxBxH in cm): 55,5 x 25,7 x 23,6

Ursprungsland: China
Altersempfehlung: 6+

Produktinformation:

Technologie: 2,4 GHz Full Function
Anz. Spieler (bis zu): 12
Ausstattung: Ready to run
Maßstab: 1:24
Länge (cm): 33,5
Geschw. bis zu (km/h): 1

Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 40
Ladezeit ~ (Min.): 210

Akkus (Stk.) enth.: 1 x 7,4V 600mAh 2S Li-Ion-Akku
Batterien (Stk.) enth.: 2 x AAA LR03

RC BAUSTELLENFAHRZEUG * ORIGINAL LIZENZ * LED LICHT * SOUND FUNKTION * INDIVIDUELLE RC BEWEGUNG des Schildes * Manuelle Bewegung der Heckaufreißer * Automatische Demo Funktion * Volle Fahr- und Lenkfunktion

Verpackungsinhalt:

Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien



Carrera Toys GmbH, Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg Austria
Tel. (0043 662) 88921 - 0, Fax. (0043 662) 88921 510 / 500, Email: sales.AT@carrera-toys.com
Carrera Revell (HK) Ltd., Rm. 1917, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +(852) 2722 0620, Fax.: +(852) 2367 0792, Email: marketing.hk@carrera-revell.com