



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

**GE-CM 36/43 Li M-Solo**

**Art.-Nr.: 3413246**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825648720

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 36/43 Li M-Solo ist ein Mitglied der flexiblen und leistungsstarken Power X-Change-Familie und wird empfohlen bis zu einer Fläche von 600 m<sup>2</sup>. Der Rasenmäher ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege größerer Rasenflächen. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe. Zusätzlich ermöglicht ein Mulchkeil das feine Zerkleinern des Mähguts, welches dann gleichmäßig auf dem Rasen verteilt wird und damit zusätzlich den Rasen düngt. Der Mäher wird mit zwei 18 Volt-Akkus der Systemreihe betrieben. Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Inkl. Mulchkeil
- Empfohlen für Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3000 min<sup>-1</sup>
- Schnittbreite 43 cm
- Schnitthöhenverstellung 25/35/45/55/65/75 mm | Zentral
- Fangbehältervolumen 63 L
- Raddurchmesser vorne 160 mm
- Raddurchmesser hinten 250 mm

## Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg) 18.05
- Produktgewicht (kg) 13.15
- Maße Einzelverpackung 813 x 485 x 460 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 20 kg
- Maße Exportkarton 830 x 486 x 470 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 132 | 264 | 330



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 43 Li  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405451  
EAN-Code: 4006825610604  
Einhell Grey



18V 4,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Rasenmähen<sup>1</sup>  
(m<sup>2</sup>)

Ein Akku Für alle Fälle

| Ein Akku Für alle Fälle | Rasenmähen <sup>1</sup><br>(m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|--|
| 1.5 Ah                  | 225  |
| 2.0 Ah                  | 300  |
| 2.5 Ah                  | 350  |
| 3.0 Ah                  | 450  |
| 4.0 Ah                  | 600  |
| 5.2 Ah                  | 750  |
| 6.0 Ah                  | 900  |

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -