



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 36/48 Li M-Solo

Art.-Nr.: 3413054

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825660654

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 36/48 Li M-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie, angetrieben wird er von einem bürstenlosen Elektromotor, die Betriebszeit kann durch den Einsatz der „Double Twin Pack Technology“ verlängert werden. Der Highwheeler verfügt über rasenschonende, großflächige Räder und ein robustes Stahlblech-Chassis. Die Schnitthöhe des Mulchrasenmähers lässt sich 6-stufig axial (30-75 mm) einstellen, optional kann das Seitenauswurf-Kit angebracht werden. Für ermüdungsfreies Arbeiten sorgt der ergonomische Softgrip, der Führungsholm ist höhenverstellbar und klappbar. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, zum Betrieb sind 2x 18V-Batterien notwendig. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- 6-stufige, axiale Schnitthöheneinstellung (30-75mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomischem Griff mit Softgrip
- Höhenverstellbarer Führungsholm - Anpassen an Nutzergröße
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Inklusive Seitenauswurf-Kit - optional erweiterbar
- Längeres Mähen durch zusätzliche Steckplätze (Double Twin Pack)
- Robustes und langlebiges Stahlblech-Chassis
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Mulchrasenmäher - kein Fangkorb enthalten - natürliches Düngen.
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 3200 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 48 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 6 30-75 mm Axial |
| - Raddurchmesser vorne | 180 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 180 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Bruttogewicht (kg) | 21.45 |
| - Produktgewicht (kg) | 16.9 |
| - Maße Einzelverpackung | 780 x 587 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 21.45 kg |
| - Maße Exportkarton | 780 x 580 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 162 357 416 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Ersatzmesser GE-CM 36/48 Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405456
EAN-Code: 4006825662702
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory