



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Bohrschrauber**

**TE-CD 18/45 3X-Li +22  
1x2,0Ah**

**Art.-Nr.: 4513990**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825655810

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x2,0 Ah) kann mit allen PXC-Akkus mit der hochwertigen Li-Ion-Technologie betrieben werden, die ohne Selbstentladung stets einsatzbereit sind. Die Drehzahl-Elektronik sorgt bei dem kraftvollen 2-Gang-Getriebe für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Flexibilität bietet das abnehmbare Bohrfutter, der 90°-Winkelaufsatz für enge Stellen und der Exzenteraufsatz für Ecken und randnahe Arbeiten. Der Bohrschrauber verfügt über eine LED-Beleuchtung und einen Bithalter. Für die einfache Handhabung sorgt das ergonomische Design und der Softgrip. Geliefert wird der Bohrschrauber mit einem 2,0 Ah PXC-Akku, Schnellladegerät und 22-tlg. Bit-/Bohrer-Set im praktischen Koffer E-Box-Basic.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Maximale Flexibilität beim Arbeiten durch abnehmbares Bohrfutter
- 90° Winkelaufsatz zum Schrauben und Bohren an engen Stellen
- Exzenteraufsatz zum Arbeiten an Ecken und randnahen Stellen
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Bithalter am Gerät zur praktischen Verwahrung von Wechselbits
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Lieferung mit einem 2,0 Ah PXC Akku und Schnellladegerät
- inklusive praktischem 22-teiligem Bit- und Bohrer-Set
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic



## Technische Daten

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Akku                      | 18 V   2000 mAh   Li-Ion |
| - Ladezeit                  | 40min                    |
| - Anzahl Gänge              | 2                        |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 450 min <sup>-1</sup>    |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 1600 min <sup>-1</sup>   |
| - Max. Drehmoment hart      | 45 Nm                    |
| - Anzahl Drehmomentstufen   | 21 Stufen                |
| - Bohrfutter                | 13 mm   Einhülsig        |
| - Anzahl Akkus              | 1 STK                    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.57 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.73 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 350 x 105 x 340 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 5 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 23.2 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 535 x 370 x 367 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1900   3950        |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Schrauben<sup>1</sup>  
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schrauben <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	240
2.0 Ah	320
2.5 Ah	400
3.0 Ah	480
4.0 Ah	640
5.2 Ah	830
6.0 Ah	960

Testaufbau:

1) Holz - 6x60mm