



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rohrreiner

TE-DA 18/760 Li Solo

Art.-Nr.: 4514160

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825664409

Der Einhell Akku-Rohrreiner TE-DA 18/760 Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie, alle Akkus dieser Systemreihe können verwendet werden. Die Reinigung ist dank Ein- bzw. Ausfahren mit dem Akkumotor eine leichte Sache. Die verzinkte, rostunempfindlich Spirale kann dank dem Rechts-/Linkslauf leicht wieder gelöst werden, falls diese blockiert ist. Der Feststellmechanismus der Spindel ermöglichen ein effizientes Reinigen von stark verschmutzten Rohren. Der Akku-Rohrreiner ist geeignet für Rohr-Ø von 16 - 55 mm dank 7 mm starker Spirale. Eine LED sorgt für das Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Höchste Handlichkeit bietet das ergonomische Design mit Softgrip. Akku und Ladegerät der Power X-Change-Reihe können separat erworben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Einfaches Ein-/Ausfahren der Spirale mit akkubetriebemem Motor
- Rechts-/Linkslauf für ein Lösen, wenn die Spirale blockiert ist
- Die Spirale ist durch die Verzinkung rostunempfindlich
- Bequemes Reinigen der Trommel dank der Auslassöffnung
- Feststellmechanismus für ein Befreien von hartnäckigen Schmutz
- Geeignet für Rohre 16 - 55 mm durch die 7mm starke Spirale
- LED-Licht für ein Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Spirallänge | 7.6 m |
| - Spiraldurchmesser | 7 mm |
| - Max. Rohrdurchmesser | 55 mm |
| - Min. Rohrdurchmesser | 16 mm |
| - Drehzahl | 560 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.69 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.62 |
| - Maße Einzelverpackung | 405 x 188 x 275 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 20 kg |
| - Maße Exportkarton | 425 x 390 x 570 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1184 2368 2868 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	42
2.0 Ah	56
2.5 Ah	68
3.0 Ah	84
4.0 Ah	112
5.2 Ah	143
6.0 Ah	188
8.0 Ah	224

Testaufbau:

1) drain pipe - drain pipe - Max. elektronische Geschwindigkeit