



Einhell

ACCESSORY

Kompressoren-Zubehör

Druckluftzubehörsset 13-teilig

Art.-Nr.: 4132776

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663259

Das 13-teilige Druckluftzubehörsset ermöglicht zahlreiche Druckluft-Anwendungen für Kompressoren mit einem Arbeitsdruck von min. 8 bar. Die Ausblaspistole kann zum Säubern des Arbeitsbereiches genutzt werden. Die Farbspritzpistole ist speziell für den Einsatz mit Farben und Lacken konzipiert. Die Sprühpistole ist geeignet zum Entfernen von Rost und Lacken. Im Set enthalten ist ein Reifenfüller zur Kontrolle des Reifendrucks und zum Befüllen von Reifen sowie ein 8-teiliges Aufblas-Adapter-Set. Für flexible Einsatzmöglichkeiten ist ein 10 m langer Gewebeschlauch mit einem Innendurchmesser 6 mm vorhanden. Am Schlauch ist eine Schnellkupplung zum schnellen Wechsel der Werkzeuge enthalten.

Ausstattung

- 13-teiliges Druckluftzubehörsset für ambitionierte Heimwerker
- Passend für Kompressoren mit einem Arbeitsdruck von mind. 8 bar
- Sprühpistole zum Entfernen von Rost und Lacken
- Farbspritzpistole zum Auftragen von Farben und Lacken
- Aufblasadapter zum Reinigen von Oberflächen und Arbeitsbereichen
- Reifenfüller zur Kontrolle des Reifendrucks & Befüllen von Reifen
- 10 Meter Gewebeschlauch mit Innendurchmesser 6 Millimeter
- Inkl. 8-teiligem Aufblas-Adapter-Set
- Inkl. Schnellkupplung zum schnellen Wechsel der Werkzeuge

Technische Daten

- | | |
|----------------------|--------|
| - Arbeitsdruck min. | 0 bar |
| - Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| - Schlauchlänge | 10 m |
| - Arbeitsdruck min. | 0 bar |
| - Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| - Inhalt Saugbecher | 1 L |
| - Schlauchlänge | 37 cm |
| - Betriebsdruck min. | 3 bar |
| - Betriebsdruck max. | 4 bar |
| - Behältervolumen | 0.6 L |
| - Düsengröße | 1.4 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.07 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.02 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 510 x 260 x 125 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 520 x 280 x 530 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1792 3716 4360 |



AIR VOLUME
HIGH

