



Einhell

CLASSIC

Säulenbohrmaschine

TC-BD 500

Art.-Nr.: 4520593

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825649925

Die Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 500 ist ein Präzisionswerkzeug mit 500 Watt Leistung und 9-facher Drehzahlabstufung, passend für jedes Material. Exakte und schnelle Bohrungen sind durch den einstellbaren Tiefenanschlag möglich. Die Bohrmaschine verfügt über ein robustes Zahnkranzfutter, in das die gängigsten Bohrergrößen eingesetzt werden können. Die kugelgelagerte Bohrspindel sorgt für einen langlebigen und leichten Betrieb. Der Bohrtisch ist dreh- und neigbar und stufenlos höhenverstellbar. Das gummierte, dreiarmlige Drehkreuz bewährt sich beim exakten Andruck. Für Sicherheit sorgt der klappbare Späneschutz und der Ein-/Ausschalter mit einer Nullspannungs-Auslösung.

Ausstattung

- 9-fache Drehzahlabstufung passend für jedes Material
- Für die gängigsten Bohrergrößen dank robustem Zahnkranzfutter
- Exakte und schnelle Bohrungen durch einstellbaren Tiefenanschlag
- Variabel durch stufenlose Höhenverstellung des Bohrtisches
- Bohrtisch zusätzlich dreh- und neigbar
- Gummiertes, dreiarmliges Drehkreuz für einen exakten Andruck
- Sicheres Arbeiten durch klappbaren Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen und leichten Betrieb

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	350 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	500 W 40 %
- Spindeldrehzahl	300 - 2410 min ⁻¹
- Anzahl Geschwindigkeitsstufen	9 Stufen
- Bohrtisch neigbar	-45° - +45°
- Bohrfutteraufnahme	B16
- Bohrer Durchmesser	1.5 - 13 mm
- Ausladung	115 mm
- Max. Bohrtiefe	50 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	13.96 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	15.76 kg
- Maße Einzelverpackung	495 x 420 x 260 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.76 kg
- Maße Exportkarton	490 x 365 x 250 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	640 1290 1440

