

**Kompakt & energiesparend –
ideal für den *kleinen Haushalt.***



TO 2045 Back- und Toastofen

- ✓ vielseitig einsetzbar für die Zubereitung von Pizza, Pommes, Braten oder Aufläufen, zum Backen von Kuchen, Aufbacken von Brötchen u.v.m.
- ✓ für große Pizzen bestens geeignet
- ✓ optimale Ergebnisse: Ober- und Unterhitze sind getrennt oder kombiniert schaltbar

Weitere Produktvorteile

- Leistung: ca. 1.500 W
- auch für große Pizzen und Kuchenformen mit einem Durchmesser von bis zu 28 cm bestens geeignet
- Temperatureinstellungen zwischen 100 und 230 °C
- 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit
- kurze Aufheizzeit



Für große Pizzen bestens geeignet.



Zur Zubereitung von knusprigen Pommes.



Zum Aufbacken von Brötchen.



4-Stufen-Schalter.



Temperatureinstellungen zwischen 100 und 230 °C.



60 Minuten Timer mit Signalton.

Für Freunde der Technik

- Leistung: ca. 1.500 W
- Kapazität Garraum: ca. 20 Liter
- Farbe: silber
- Maße ca. L = 47,0 x B = 39,0 x H = 28,0 cm
- hochhitzebeständige Lackierung
- 4-Stufen-Schalter (Aus – Oberhitze – Unterhitze – Ober- und Unterhitze)
- Temperatureinstellungen zwischen 100 und 230 °C
- 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit
- inklusive Grill- und Backrost, jeweils 28 x 28 cm
- herausnehmbares Krümelblech
- verschiedene Einschubebenen
- Kontrollleuchte

Logistikdaten:

Gewicht ca. 6,0 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 7,8 kg
Maße Verpackung: 51,8 x 43,3 x 36,0 cm
Buntkarton, VE 1 Stück
EAN 4008146023002