

M82

Rettungszeichenleuchte

Diese formschönen LED-Scheibenleuchten zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege bestechen durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Aufgrund ihrer edlen Ausführung sind sie für den Einsatz in repräsentativen Einrichtungen geeignet. Das innovative Stahlblechgehäuse ermöglicht eine universelle Verwendung der Leuchte in Decken- oder Wandmontage und sind die langlebige und energiesparende Alternative zu Notleuchten mit Leuchtstoffröhren. Durch die integrierten LEDs und die Größe der Notbeleuchtung, kann man Sie auch noch bei einer Entfernung von ca. 27 Metern problemlos erkennen. Sie erfüllen alle geforderten Standards bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Leuchten sind für den Dauerbetrieb geeignet bei geringen Stromkosten. Mit Umschaltvorrichtung von Dauer- auf Bereitschaftsparallelbetrieb. Desweiteren sind alle Ausführungen auch als Zentralbatterie-Type erhältlich. Die meisten unserer Not- und Fluchtwegleuchten sind kompatibel zu den gängigen zentralen Überwachungsanlagen.

EN-Nummer M7-EMC2004/108/EC: EN55015:2006+A2:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 6100-3-3:2013

EN-Nummer M7-LVD 2006/95/EC: EN 60598-1:2008; EN 60598-2-22:1998+A2:2008



Technische Daten:

Erkennungsweite	27 m
Lichtquelle	LED
Schutzklasse	I
Farbtemperatur	6500 K
Leuchtdichte	500 oder 50 cd/m ² , wählbar

	Einzelbatterie	Zentralbatterie
Netzspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz, 180-300 V DC
Netzanschlussleistung	3.1W (500 cd/m ²), 0.5W (50 cd/m ²)	3.8 W
Betriebsart	Dauerschaltung oder Bereitschafts-schaltung, wählbar	Dauerschaltung
Notbetriebsdauer	1/2/3/8 Std., wählbar	-
Batterie	LiFePO ₄ 3.2 V/1.5 Ah	Zentralbatterie
Prüfsystem	automatisch, manuell	-
Temperaturbereich	0 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C

	Montage	Gehäuse	Farbe	Schutzart	Gewicht
Einzelbatterie	Universal	Aluminium	Silbern	IP 40	0,74 kg
Einzelbatterie	Deckeneinbau	Metall	Weiß	IP 20	1,15 kg
Zentralbatterie	Universal	Aluminium	Silbern	IP 40	0,89 kg
Zentralbatterie	Deckeneinbau	Metall	Weiß	IP 20	1,10 kg

M82

Rettungszeichenleuchte

ABMESSUNGEN

