

**1000 / 2000 W | 2 Wärme Modes | Verstellbares Thermostat |
automatisch drehbar | Überhitzungsschutz | Stolperschutz**

Marke: Nedis | Artikelnummer: HTFA19WT | Product EAN number: 5412810405589

Produkteigenschaften

Anzahl der Heizbetriebsarten	2 Wärme Modes
Art des Heizgerätes	Keramik
automatisch drehbar	Ja
Breite	200 mm
Ein-/Ausschalter	Ja
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50 Hz
Farbe	Weiss
Fernbedienung	Nein
Frostfrei Modus	Nein
geeignet für Badezimmer	Nein
geeignet für Platz bis zu	20 m²
Gewicht	1700 g
Heizelement	Keramik
Höhe	290 mm
integrierte Griffe	Ja
IP-Schutzart	N/A
Kippbar	Nein
Kontrollleuchte	Ja
Leistung	1000 / 2000 W
Material	Kunststoff
Maximaler Energieverbrauch	2000 W
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/17)
Nur-Belüftungsmodus	Ja
Stolperschutz	Ja
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Tiefe	145 mm
Timer	Nein
Überhitzungsschutz	Ja
Verstellbare Höhe	Nein
Verstellbares Thermostat	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	HTFA19WT
EAN single product:	5412810405589
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810405725
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keramik-Heizlüfter ▪ Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	495.00 mm	606.00 mm	224.00 mm	11890.00 g

