

1200 W | 2 Wärme Modes | X4 | Grau

Marke: Nedis | Artikelnummer: HTBA10GY | Product EAN number: 5412810335756

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der Heizbetriebsarten | 2 Wärme Modes |
| Art des Heizgerätes | Strahlungsheizung |
| automatisch drehbar | Nein |
| Breite | 560 mm |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V AC 50 Hz |
| Farbe | Grau |
| Fernbedienung | Nein |
| Frostfrei Modus | Nein |
| geeignet für Badezimmer | Ja |
| geeignet für Platz bis zu | 12 m² |
| Gewicht | 1500 g |
| Heizelement | Quarz |
| Höhe | 160 mm |
| integrierte Griffe | Nein |
| IP-Schutzart | X4 |
| Kippbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Ja |
| Leistung | 1200 W |
| Material | Metall |
| Maximaler Energieverbrauch | 1200 W |
| Netzkabellänge | 1.30 m |
| Netzstecker | Typ F (CEE 7/7) |
| Nur-Belüftungsmodus | Nein |
| Stolperschutz | Nein |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung |
| Tiefe | 100 mm |
| Timer | Nein |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Verstellbare Höhe | Nein |
| Verstellbares Thermostat | Nein |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Marke | Nedis |
| Bestellcode | HTBA10GY |
| EAN single product: | 5412810335756 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810405763 |
| Verpackung | Giftbox |
| Verpackungsinhalt | Badezimmerheizlüfter |
| | Montagematerial |

| Menge | L x | B x | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 130 mm | 185 mm | 595 mm | 1820 g |
| 6 | 410 mm | 400 mm | 615 mm | 11860 g |

