

nedis

Datenblatt | Badezimmer-Heizungen

2000 W | Verstellbares Thermostat | 2 Wärme Modes | IP22 | Fernbedienung | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: HTBA20WT | Product EAN number: 5412810336296

Produkteigenschaften

Anzahl der Heizbetriebsarten	2 Wärme Modes
Art des Heizgerätes	Heizlüfter
automatisch drehbar	Nein
Breite	260 mm
Ein-/Ausschalter	Ja
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50 Hz
Farbe	Weiss
Fernbedienung	Ja
Frostfrei Modus	Nein
geeignet für Badezimmer	Ja
geeignet für Platz bis zu	20 m²
Gewicht	1800 g
Heizelement	Keramik
Höhe	290 mm
integrierte Griffe	Nein
IP-Schutzart	IP22
Kippbar	Nein
Kontrollleuchte	Ja
Leistung	1000 / 2000 W
Material	Kunststoff
Maximaler Energieverbrauch	2000 W
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/17)
Nur-Belüftungsmodus	Ja
Stolperschutz	Nein
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Tiefe	160 mm
Timer	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Verstellbare Höhe	Nein
Verstellbares Thermostat	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	HTBA20WT
EAN single product:	5412810336296
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810349562
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Badezimmerheizlüfter
	Fernbedienung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
6	580 mm	355 mm	615 mm	13940 g

