

nedis

Datenblatt | Industrie Heizlüfter

1000 / 2000 W | Verstellbares Thermostat | 2 Wärmeeinstellungen | IP24 | integrierte Griffe | Gelb

Marke: Nedis | Artikelnummer: HTIF10FYW | Product EAN number: 5412810314591

Produkteigenschaften

Anzahl der Heizbetriebsarten	2 Wärme Modes
Anzahl der Wärmeeinstellungen	2 Wärmeeinstellungen
Art des Heizgerätes	Heizlüfter
automatisch drehbar	Nein
Breite	260 mm
Eingangsspannung	230 V AC 50 Hz
Farbe	Gelb
geeignet für Badezimmer	Ja
geeignet für Platz bis zu	20 m²
Gewicht	3400 g
Heizelement	elektrische Spirale
Höhe	310 mm
integrierte Griffe	Ja
IP-Schutzart	IP24
kipubar	Nein
Kontrollleuchte	Nein
Leistung	1000 / 2000 W
Material	Metall
Maximaler Energieverbrauch	2000 W
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Typ F (CEE 7/7)
Nur-Belüftungsmodus	Ja
Stolperschutz	Nein
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Tiefe	210 mm
Timer	Nein
Überhitzungsschutz	Ja
Verstellbares Thermostat	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	HTIF10FYW
EAN single product:	5412810314591
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810404841
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Industriedesign-Heizlüfter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
2	270 mm	360 mm	515 mm	7640 g

